



Valf

VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A

Ürün numarası: 3014556

FESTO

doğrudan kontrollü, 1,2 mm nominal çap, F19A çekirdek sistemi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	50 mm
Standart nominal debi	52 l/min
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Direkt uyarılı dikme valf
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	1,2 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	yok
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	tek yönlü
Vakumda kullanılabilir	evet
b değeri	0,53
C değeri	0,21 l/sbar
Debi miktarı Kv havalandırma	0,04 m ³ /h
Debi miktarı Kv tahliye	0,04 m ³ /h
Standart nominal debi miktarı 2-3	49 l/min
Kapama süresi	60 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	40 ms
Kullanım havası	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	170 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum Ematal