


Bağlantı Plakası Taban Plakası NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Ürün numarası: 30427

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma basıncı	0 Bar...16 Bar
Ruhsat	UL - Tanınan (OL)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	geçiş deliği ile
Kontrol havası bağlantısı 12	1/8 NPTF
Kontrol havası bağlantısı 14	1/8 NPTF
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPTF
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPTF
Pnömatik bağlantı 3	1/4 NPTF
Pnömatik bağlantı 4	1/4 NPTF
Pnömatik bağlantı 5	1/4 NPTF