


Çengelli L tipi rakor LCN-M3-PK-2-B

Ürün numarası: 30491

FESTO

dönebilir, sızdırmazlık halkası ile



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	1,3 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş M3
Pnömatik bağlantı 2	3 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm Yüksek alışımlı paslanmaz çelik