


# Kablolu Soket KMF-1-24DC-2.5-LED

Ürün numarası: 30935

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	merkezi vidalı M3 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	170 Gram
Elektrik bağlantısı	Soket
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo çapı	6 mm
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PC POM
Fiş kontakları malzemesi	Bronz