

Yer bađlantı LSNG-40

Ürün numarası: 31741

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deđer
Boyut	40
Standarda dayalı	VDMA 24562
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ađırlığı	228 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	yüksek alařımlı çelik
Mafsal yatađı malzemesi	Çelik PTFE