


Kılavuz birim EAGF-P1-KF-16-50

Ürün numarası: 3192932
Üretimden kalkacak ürün

[EPCO elektrikli silindir için.](#)

[İmalattan kalkan tip. 2025'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	16
Strok	50 mm
Ters yön boşluğu	0 µm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
Max. ivmelenme	25 m/s ²
Max. Hız	1 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Max. Kuvvet Fy	160 N
Maks. kuvvet Fy statik	355 N
Max. kuvvet Fz	160 N
Maks. kuvvet Fz statik	355 N
Max. tork Mx	6 Nm
Max. Tork, Mx statik	13 Nm
Max. tork My	4 Nm
Max. Tork, My statik	9 Nm
Max. tork Mz	4 Nm
Max. Tork, Mz statik	9 Nm
Yer değiştirme kuvveti	3,2 N
0 mm strokda hareket eden kütle	160 g
0 mm strokda ana ağırlık	600 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	8 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	8 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	29 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,5 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği sert krom kaplı
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama