


Mafsal kumandalı valf KH/O-3-PK-3

Ürün numarası: 33003

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart anma debisi	80 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	0 Bar...8 Bar
Tasarım	Piston yuvası
Nominal genişlik	2.5 mm
Kontrol türü	doğrudan
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Temel konumda kapalı çalışma kuvveti	7.5 N
Temel konumda açık çalışma kuvveti	6.5 N
Ürün ağırlığı	20 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Plastik