


Soket MSSD-V

Ürün numarası: 33295

FESTO

Solenoid bobinler ve valfler için, DIN EN 175 301'e uygun port yapısı, tip B.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Kablo çıkışı	Açılı
Kablo çıkışı hakkında açıklama	180° dönebilir
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	18 g
Elektriksel bağlantı	3-pinli Soket Soket, açılı Bağlantı şeması, şekil B, EN 175301 803 uyarınca DIN EN 175301-803 e göre Kare yapı, MSV
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 2	Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	16 A
Topraklama bağlantısı	Temin edilebilir
Kablo bağlantısı	Pg9
Kablo çapı	6 ... 8 mm
İletken- ve nominal kesit	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumunda
Çevre sıcaklığı	-25 ... 90 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	Plastik
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR