


Kilavuz birimi FEN-63- -KF

Ürün numarası: 33487

FESTO

Eski model: 2008 yılına kadar elde edilebilir



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyüklik | 63 |
| Strok | 10 ... 500 mm |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Yatak | Rulman yataklamalı |
| Tasarım yapısı | Yatak |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| Yer değiştirme kuvveti | 15 N |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 50 g |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 5.410 g |
| Bağlantı şekli | Dişi dişli |
| Yataklama elemanı için malzeme bilgisi | İslah çeliği |
| Gövde için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama |