

Ayak bağlantısı DAMH-Q12-32

Ürün numarası: 3371845

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	8 Nm
Ürün ağırlığı	287 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Montaj braket malzemesi	Galvanize çelik