

Yer baęlantı LNG-50

Ürün numarası: 33892

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	50
Standarda dayalı	ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ürün aęırlığı	281 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Yatak malzemesi	PA