


VEYA-kapısı OS-1/2

Ürün numarası: 3427

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	VEYA işlevi
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Montaj türü	geçiş deliği ile
Standart anma debisi	5000 l/min
Çalışma basıncı	1 Bar...10 Bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Nominal genişlik	12 mm
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu