


# Kılavuz birim FENG-50- -KF

Ürün numarası: 34489

FESTO

rulman kılavuz yataklı, dönmeye karşı koruma sağlar, yüksek hassasiyette kılavuzluk sağlar.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	50
Strok	10 ... 500 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Yatak
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Max. Kuvvet Fy	1.260 N
Maks. kuvvet Fy statik	1.600 N
Max. kuvvet Fz	1.260 N
Maks. kuvvet Fz statik	1.600 N
Max. tork Mx	65 Nm
Max. Tork, Mx statik	83 Nm
Max. tork My	70 Nm
Max. Tork, My statik	89 Nm
Max. tork Mz	70 Nm
Max. Tork, Mz statik	89 Nm
Yer değiştirme kuvveti	15 N
10 mm strok başına düşen ek kütle	49 g
0 mm strokda ana ağırlık	4.030 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	49 g
0 mm stroklu hareketli kütle için ağırlık merkezi	60 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek tolerans	4,7 mm
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kılavuz elemanı	İslah çeliği
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, boyunduruk plakası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı