


# Kılavuz birim FENG-40-100-KF

Ürün numarası: 34500

FESTO

rulman kılavuz yataklı, dönmeye karşı koruma sağlar, yüksek hassasiyette kılavuzluk sağlar.



## Bilgi sayfası

| Özellik                     | Değer                                   |
|-----------------------------|---|
| Büyüklik                    | 40                                      |
| Strok                       | 100 mm                                  |
| Montaj pozisyonu            | istenildiği gibi                        |
| Yatak                       | Rulman yataklamalı                      |
| Tasarım yapısı              | Yatak                                   |
| PWIS uygunluğu              | VDMA24364-B2-L                          |
| Çevre sıcaklığı             | -20 ... 80 °C                           |
| Max. Kuvvet Fy              | 1.000 N                                 |
| Maks. kuvvet Fy statik      | 1.260 N                                 |
| Max. kuvvet Fz              | 1.000 N                                 |
| Maks. kuvvet Fz statik      | 1.260 N                                 |
| Max. tork Mx                | 44 Nm                                   |
| Max. Tork, Mx statik        | 55 Nm                                   |
| Max. tork My                | 52 Nm                                   |
| Max. Tork, My statik        | 65 Nm                                   |
| Max. tork Mz                | 52 Nm                                   |
| Max. Tork, Mz statik        | 65 Nm                                   |
| Yer değiştirme kuvveti      | 15 N                                    |
| Ürün ağırlığı               | 2.690 g                                 |
| Bağlantı şekli              | Dişi dişli                              |
| Malzeme hakkında not        | RoHS'a uygun                            |
| Malzeme, kılavuz elemanı    | İslah çeliği                            |
| Malzeme, muhafaza           | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı |
| Malzeme, boyunduruk plakası | İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı |