


Yataklama ünitesi FENG-80-100-KF

Ürün numarası: 34522

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	80
Strok	100 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. kuvvet Fy	2300 N
Maks. kuvvet Fy statik	3120 N
Maks. kuvvet Fz	2300 N
Maks. kuvvet Fz statik	3120 N
Maks. moment Mx	170 Nm
Maks. moment Mx statik	231 Nm
Maks. moment My	191 Nm
Maks. moment My statik	259 Nm
Maks. moment Mz	191 Nm
Maks. moment Mz statik	259 Nm
Yer değiştirme kuvveti	40 N
Ürün ağırlığı	11200 Gram
Montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Boyunduruk plakası malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik