


Çatallı flans SNGB-50

Ürün numarası: 34542
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

DNG, DNGU silindirleri için, uygun yer bağlantısı LN, LSN.
İmalattan kalkan tip. 2014'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	50
Standarda dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-40 ... 90 °C
Ürün ağırlığı	243 g
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Malzeme bilgisi, Montaj	Alüminyum pres döküm
Malzeme bilgisi, civata	Çelik Galvaniz kaplı
Yatak için malzeme bilgisi	Plastik
Vida için malzeme bilgisi	Çelik Galvaniz kaplı
Sigorta için malzeme bilgisi	Yay çeliği, galvanizli