



# Darbe emici YSR-12-12-C

Ürün numarası: 34572

Kendinden ayarlamalı



FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	12
Strok	12 mm
Yastıklama	kendinden ayarlı
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,2 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	12 mm
Max. Dayama kuvveti	1.000 N
Strok başına max.enerji emme değeri	10 J
Saat başına max.enerji emme değeri	36.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,05 J
Geriye döme kuvveti	5 N
Ürün ağırlığı	74 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	çelik, galvanizli
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik