


# Darbe Emici YSR-20-25-C

Ürün numarası: 34574

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Strok	25 mm
Sönümlleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.3 saniye
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümlleme uzunluğu	25 mm
Maks. durdurma kuvveti	3000 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	60 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	92000 j
Maks. artık enerji	0.32 j
Geri getirme kuvveti	10 N
Min. itme kuvveti	100 N
Ürün ağırlığı	318 Gram
Kütle aralığı	120 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik