


# Vantuz VAS-8-M5-NBR

Ürün numarası: 34588

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Vantuz çapı	8 mm
Etkili emiş çapı	5.5 mm
Bağlantı konumu	üst
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
%70 vakumda ayrılma kuvveti	1.6 N
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	1.6 N
Sabitleme vida dişi	M5
Vantuz sabitlemesi	M5
Vakum portu	M5
Renk	siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR