

Kaplin soketi KS3-CK-6

Ürün numarası: 3478

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4.9 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...12 Bar
Standart anma debisi	378 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	21 Gram
Pnömatik bağlantı 1	CK-6
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu