



# Kumanda edilen çek valf HGL-3/8-NPT

Ürün numarası: 34879

FESTO

OL sızdırmazlık halkalı.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	pilot uyarılı çek valf fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Standart nominal debi	0 ... 900 l/min
Mpa işletim basıncı	0,02 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Pilot basıncı MPa	0,12 ... 1 MPa
Pilot basıncı	1,2 ... 10 bar 17,4 ... 145 psi
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun