


Baęlantı kablosu KMYZ-2-24-2,5-LED

Ürün numarası: 34997

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	kendinden kılavuzlu vidalı solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün aęırlığı	50 Gram
Elektrik baęlantısı	2 kutuplu / 2 damarlı Açılı soket / kablo kare tasarım/açık uç
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Koruyucu topraklama baęlantısı	mevcut deęil
Kablo uzunluęu	2.5 m
Kablo özellięi	Standart
Kablo çapı	3.4 mm
Kablo yapısı	2 x 0,25 mm ²
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Bronz