



İki el kumanda bloğu ZSB-1/8

Ürün numarası: 3527

FESTO

İki el kumandalı güvenlik ekipmanı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4 mm
Tetikleme şekli	pnömatik
Tasarım yapısı	Yay geri getirmeli popet valf
Çalışma basıncı	3 ... 8 bar
Standart nominal debi	50 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	Makine ekipmanlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	490 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişi dişli Seçenekler:
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12	G1/8
Yardımcı pilot hava bağlantısı14	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/8
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama