


Vantuz VASB-30-1/8-NBR

Ürün numarası: 35412

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	30 mm
Etkili emiş çapı	25 mm
Bağlantı konumu	üst
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7::-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
%70 vakumda ayrılma kuvveti	34 N
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	34 N
Sabitleme vida dişi	G1/8
Vantuz sabitlemesi	G 1/8
Vakum portu	G1/8
Renk	siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR