



Vantuz

VASB-100-1/4-NBR

Ürün numarası: 35416

FESTO

OL sızdırmazlık halkalı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4 mm
Vantuz çapı	100 mm
Effektif emiş çapı	85 mm
Bağlantının yönü	üstte
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, körükler 1.5 sarım
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	397 N
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	397 N
Bağlantı dişi	G1/4
Vantuz bağlantısı	G 1/4
Vakum bağlantısı	G1/4
Renk	Siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	Çinko pres döküm
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	NBR