


Solenoid bobin

VACC-S18-70-K5-3U-EX4D

Ürün numarası: 3546662

FESTO

F10 çekirdek sistemi için, kablo bağlantısı NPT, 230 V DC ve AC, basınca dayanıklı muhafaza.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	230 V AC: 50/60 Hz, güç: 7 VA 230 V DC: 7 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
AB dışında patlama koruma sertifikası	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Sertifika yayınlayan bölüm	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
ATEX kategorisi Gaz	II 2G
ATEX kategorisi Toz	II 2D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T4,T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5,T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6,T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Ürün ağırlığı	1.700 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı kutusu, kablo giriş dişi NPT1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	İşlenmiş alüminyum alışımlı Gri ikon