


Solenoid bobin

VACC-S18-70-K5-1-U2D

Ürün numarası: 3546816

FESTO

F10 çekirdek sistemi için, kablo bağlantısı NPT, 24 V DC, basınca dayanıklı muhafaza.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme şekli	elektriksel
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Anahtarlama konum göstergesi	hayır
Anahtarlama zamanı	100 %
İzolasyon sınıfı	H
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 7 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	-15 % / +10 %
AB dışında patlama koruma sertifikası	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Ürün ağırlığı	1.700 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı kutusu, kablo giriş dişi NPT1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini	İşlenmiş alüminyum alışımlı Gri ikon