



Yaklaşım sensörü SMT0-6-PS-S-LED-24

Ürün numarası: 35573

FESTO

LED' li ve entegre edilmiş koruma devreli, bağlantı takımı dahil değildir.
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Blok tasarımı
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme prensibi	Manyetik endüktif
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Anahtarlama süresi	≤ 1 ms
Kapama süresi	≤ 1 ms
Max. Çıkış akımı	200 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	6 W
Gerilim düşmesi	< 3 V
Geriya kalan akım	≤ 0,01 mA
Kısa devre korumalı	Darbeli
Aşırı yüke karşı dayanıklı	Temin edilebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Erkek soket M12x1 3-pinli
Çıkış yönünde bağlantı	yanal
Maks. sıkma torku fişi	0,5 Nm
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Ürün ağırlığı	36 g
Gövde için malzeme bilgisi	PA-GF PUR Çinko pres döküm
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Koruma sınıfı	IP67