


# Hortum Bağlantı Elemanı N-1/4-P-6

Ürün numarası: 3606

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4.5 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...16 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	12 Nm
Ürün ağırlığı	6.3 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2	iç çapı Ø 6 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum, eloksallı