



# Vantuz

## VAS-15-1/8-NBR

Ürün numarası: 36142

FESTO

OL sızdırmazlık halkalı.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Nominal genişlik                         | 3 mm  |
| Vantuz çapı                              | 15 mm   |
| Effektif emiş çapı                       | 12 mm   |
| Bağlantının yönü                         | üstte   |
| Emme vantuzu şekli                       | yuvarlak düz                                      |
| Mpa işletim basıncı                      | -0,095 ... 0 MPa                                  |
| Çalışma basıncı                          | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi              |
| Nominal çalışma basıncı                  | -0,07 MPa<br>-0,7 bar                             |
| Nominal çalışma basıncı (psi)            | -10,15 psi  |
| Kullanım havası                          | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::] |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-A1-L                                    |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 80 °C                                     |
| %70 vakumda ayırma kuvveti               | 7,9 N   |
| Nominal işletme basıncında tutma kuvveti | 7,9 N   |
| Bağlantı dişi                            | G1/8  |
| Vantuz bağlantısı                        | G 1/8   |
| Vakum bağlantısı                         | G1/8  |
| Renk                                     | Siyah   |
| Shore sertliği                           | 60 +/- 5  |
| Malzeme, vida dişli tapa                 | Pirinç  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                      |
| Malzeme, vantuz                          | NBR   |