



Makaralı valf R-3-M5

Ürün numarası: 3629

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	mekanik
Standart anma debisi	80 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	M5
Çalışma basıncı	-0.95 Bar...8 Bar
Tasarım	Plaka yuvası
Nominal genişlik	2 mm
Kontrol türü	doğrudan
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çalıştırma kuvveti	16.5 N
Ürün ağırlığı	40 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm