


# Körüklü silindir EB-165-65

Ürün numarası: 36487

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	165
Gerekli montaj çapı	180 mm
Strok	65 mm
Maks. yükseklik, dışarı çıkarılmış	115 mm
Maks. Eğim Açısı	20 drc
Maks. ofset	10 mm
Min. montaj yüksekliği	51 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:::4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Gerçek getirme kuvveti	200 N
Ürün ağırlığı	1200 Gram
Montaj türü	dişi dış ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	NR/BR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize