


Körüklü silindir EB-250-185

Ürün numarası: 36493

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	250
Gerekli montaj çapı	265 mm
Strok	185 mm
Maks. yükseklik, dışarı çıkarılmış	275 mm
Maks. Eğim Açısı	25 drc
Maks. ofset	20 mm
Min. montaj yüksekliği	75 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [:::4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Gerçek getirme kuvveti	200 N
Ürün ağırlığı	3000 Gram
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	NR/BR
Gövde malzemesi	Çelik galvanize