


Konum göstergesi SASF-S2-B-F-A56

Ürün numarası: 4077125

FESTO

VDI / VDE3845 uyarınca standart tahriklerin tahrik mili üzerine montaj için (delik şablonu 130 mm).



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dönme açısı ayarlama aralığı	0 ... 90 deg
Ölçüler W x L x H	Ø 115 x 62
Titreşim direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6'ya uygun olarak sertlik seviyesi 2'de taşıma uygulaması testi
Darbe direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ya uygun zorluk derecesi 2 olan şok testi
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	140 g
Bağlantı şekli	VDI/VDE 3845'e göre
Renkli gövde	Siyah
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, mesafe elemanı	PA
Malzeme, muhafaza	PA PP
Malzeme, vidalar	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik Yüksek alışımlı paslanmaz çelik