

# Plastik hortum PP-6-NT

Ürün numarası: 4191

FESTO

CK- tipi ve CN- tipi rakor bağlantıları için, yüksek basınç ve sıcaklıklara uygun, polyamide (Gıda sektörü için uygun değildir).  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	43 mm
İç çap	5,9 mm
Min. Bükme radyusu	22 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 15 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava Vakum
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd TÜV
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,0238 kg/m
Renk	şeffaf
Shore sertliği	D 55 +/-3
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Hortum için malzeme bilgisi	TPE-A