



Pnömatik valf

VL/O-3-PK-3X2

Ürün numarası: 4245

FESTO

Bağlantıların şekline göre normalde açık veya normalde kapalı fonksiyon.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık tek durumlu
Standart nominal debi	100 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Nominal genişlik	2,5 mm
Kapama süresi	50 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	12 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	180 g
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine Montaj çerçevesi üzerine geçiş delikli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 4	PK-3
Pnömatik bağlantı 5	PK-3
Malzeme, bağlantı plakası	Pirinç PPS-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Plastik Çinko pres döküm