


Paralel kit EAMM-U-45-V32-42A-63

Ürün numarası: 4280674

★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------|------------------------|
| Büyükölük | 45 |
| Merkezden merkeze mesafe | 63 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiđi gibi |
| Dişli oranı | 1:1 |
| Max. Devir | 3.600 1/min |
| PWIS uygunluđu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklıđı | -20 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 95 % |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Çevre sıcaklıđı | 0 ... 50 °C |
| Kütle atalet momenti | 4,35 kgmm ² |
| Yüksüz itme torku | 0,05 Nm |
| Aktarılabılınir dönüş momenti | 0,5 Nm |
| Ürün ağırlığı | 243 g |
| Arayüz kodu, aktüatör | V32 |
| Arayüz kodu, motor giriş | 42A |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |