



Pnömatik valf

A-5-1/4

Ürün numarası: 4436
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Mekanik tetiklemeli ve ek olarak bağlanabilen el kumandası.
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 iki durumlu
Standart nominal debi	700 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Nominal genişlik	7 mm
Pilot basıncı	2 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon gerekli
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	770 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme, muhafaza	Alüminyum