



Selenoid valf JMFH-5-PK-3

Ürün numarası: 4447

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 çift bobinli
Standart anma debisi	105 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	PK-3
Çalışma basıncı	2 Bar...8 Bar
Tasarım	Plaka yuvası
Nominal genişlik	2.5 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Değiştirme anahtarlama süresi	13 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	380 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: bağlantı plakasında montaj çerçevesi üzerine geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Pnömatik bağlantı 4	PK-3
Pnömatik bağlantı 5	PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Alüminyum eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı