

Küresel vana



VZBM-2-RP-25-F-3T-F05-B2B3

Ürün numarası: 4451860

FESTO

Pirinç, 3/2 yollu, nominal çap 2", tepe flanş F05, PN25, vida dişi EN 10226-1

Festo bu ürünün üreticisi değil bayisidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	3-yollu küresel vana T-deliği
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp2
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F05
İç çap	45 mm
Nominal çap DN	50
Valf fonksiyonu	3/2
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	25
Fark basıncında, nominal basınçta açma torku, proses valfi PN	36 Nm
Standarda dayalı	EN 10226-1 ISO 5211
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 130 °C
Debi miktarı Kv, T delikleri, açılı	292 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Pirinç Nikel kaplı
Gövde için malzeme numarası	CW617N
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR PTFE
Malzeme, bilya	Pirinç Krom kaplı
Bilya için malzeme numarası	CW614N
Malzeme, mil	Pirinç
Şaft için malzeme numarası	CW614N
Ürün ağırlığı	4.320 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma