


Eksenel kit EAMM-A-V20-28A

Ürün numarası: 4505258
★ Temel ürün gamı

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	36,4 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	10.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	0,022 kgmm ²
Aktarılabilmir dönüş momenti	0,2 Nm
Ürün ağırlığı	27 g
Arayüz kodu, aktüatör	V20
Arayüz kodu, motor giriş	28A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun