



Tek yönlü akış kontrol valfleri GRF-PK-3

Ürün numarası: 4565

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	geçiş deliği ile
Kısma yönünde standart anma debisi	45 l/min
Blokaj yönünde standart anma debisi	45 l/min
Çalışma basıncı	0.5 Bar...8 Bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	95 Gram
Ayar vidası malzemesi	Pirinç