



# Butonlu valf T-5/3-1/4

Ürün numarası: 4578

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 kapalı
Çalıştırma türü	manuel
Standart anma debisi	680 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı	G1/4
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 Bar...10 Bar
Nominal genişlik	7 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kontrol türü	pilot kumandalı
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1160 Gram
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4