



Solenoid valf

MF-4-1/8

Ürün numarası: 4612
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Valf fonksiyonu | 4/2 tek durumlu |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Standart nominal debi | 120 l/min |
| Mpa işletim basıncı | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Çalışma basıncı | 3 ... 8 bar |
| Tasarım yapısı | Yay geri getirmeli popet valf |
| Geriye dönme şekli | mekanik yay |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Nominal genişlik | 3,5 mm |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılabılır |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Yardımcı el kumanda | yok |
| Kumanda şekli | Pilotlu |
| Akış yönü | tek yönlü |
| Kapama süresi | 23 ms |
| Kapama süresi | |
| Açma süresi | 13 ms |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 40 °C |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/8 |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR TPE-U(PU) |
| Malzeme, muhafaza | İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama |