

Küresel vana


VZBE-1/2-T-63-D-2-M-V15V15

Ürün numarası: 4745216

FESTO

Paslanmaz çelik manuel model, 2/2 yollu, nominal çap 1/2", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo bu ürünün üreticisi değil bayisidir.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Tasarım yapısı | Kumanda kollu, 2 yollu küresel vana |
| Tetikleme şekli | mekanik |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme |
| Proses valfinin bağlantısı | 1/2 NPT |
| Anahtarlama konum göstergesi | Kanal yönü = akış yönü |
| İç çap | 15 mm |
| Nominal çap DN | 15 |
| Valf fonksiyonu | 2/2 |
| Akış yönü | çift yönlü |
| Proses valfinin nominal basıncı | 63 |
| Fark basıncında, nominal basınçta açma torku, proses valfi PN | 5,5 Nm |
| Standarda dayalı | ASME B1.20.1 |
| Ortam | Buhar ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-] Asal gazlar Su Nötr sıvılar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -20 ... 200 °C |
| Debi miktarı Kv | 32 m ³ /h |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Malzeme, muhafaza | Paslanmaz çelik döküm |
| Gövde için malzeme numarası | 1.4408 |
| Malzeme, sit sızdırmazlığı | PTFE |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | PTFE |
| Malzeme, bilya | Paslanmaz çelik döküm |
| Bilya için malzeme numarası | 1.4408 |
| Malzeme, mil | Yüksek alımlı paslanmaz çelik |
| Şaft için malzeme numarası | 1.4401 |
| Ürün ağırlığı | 300 g |
| Müsaade edilebilirlik | CRN |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 3 - Yüksek paslanma |