


# Paralel kit EAMM-U-30-V20-28A-44

Ürün numarası: 4767125

★ Temel ürün gamı

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	30
Merkezden merkeze mesafe	44 mm
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Dişli oranı	1:1
Max. Devir	3.000 1/min
PWIS uygunluđu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklıđı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklıđı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	2,11 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,015 Nm
Aktarılabilinir dönüş momenti	0,05 Nm
Ürün ağırlığı	97 g
Arayüz kodu, aktüatör	V20
Arayüz kodu, motor giriş	28A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun