


sten gemeli flanş

DARF-Q12-40

rn numarası: 4886225

FESTO



Bilgi sayfası

zellik	Deęer
Byklk	40
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Dřk paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
evre sıcaklıęı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	5,9 Nm
rn aęırlıęı	155 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, flanş	Dvme alminyum alařım, anotlanmış
Malzeme, vidalar	Galvanizli elik