



# Pim aktüatörlü valf

## V/O-3-1/8

Ürün numarası: 4938

FESTO

Bağlantıların şekline göre normalde açık veya normalde kapalı fonksiyon.  
Bu tip vakum için uygundur



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık/kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	mekanik
Standart nominal debi	140 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Piston oturtmalı
Nominal genişlik	3,5 mm
Kumanda şekli	direkt
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	28 N
Normalde kapalı durumda tetikleme kuvveti	37,53 N
Ürün ağırlığı	90 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Anotlanmış alüminyum