


# Kaplin EAMD-33-22-19-10X12

Ürün numarası: 5030024

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	19 mm
Tutucu çapı 2	10 mm
Büyükük	33
Nominal uzunluk	22 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	8.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	4,6 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılınir dönüş momenti	9 Nm
Ürün ağırlığı	46,1 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun