

# Kaplin EAMD-75-51-40-32X32-U

Ürün numarası: 5078084

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik              | Değer          |
|----------------------|----------------|
| Tutucu çapı 1        | 40 mm          |
| Tutucu çapı 2        | 32 mm          |
| Boyut                | 75             |
| Nominal uzunluk      | 51 mm          |
| Montaj konumu        | herhangi bir   |
| Maks. devir          | 4500 1/min     |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem            | %0 - 95        |
| Ortam sıcaklığı      | -25 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 425 000065     |
| Aktarılabılır tork   | 200 Nm         |
| Ürün ağırlığı        | 741 Gram       |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu    |